



**FAREN**  
chemical  
industries

innovative  
solutions

FAREN industrie chimiche spa  
faren.com > psm@faren.com

FAREN s.r.o.  
ul.26.dubna 245, 68801 Uherský Brod  
Tel.: +420 572 630 555-6  
Fax: +420 572 630 557  
http://www.faren.cz, e-mail: faren@faren.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU  
Vydáno: 03/13

Strana 1 z 1



## PROČ

# SCOR

## Koncentrát proti odšťrkům při sváření drátem

SCOR je kapalným prostředkem zabraňujícím ulpívání horkých odšťrků. Je koncentrován s neutrálním pH a vytvořen tak, aby zabránil ulpívání úkapů při sváření drátem na svařovaných částech.

SCOR je produkt na vodné bázi, **zcela neškodný** jak pro případ kontaktu s pokožkou, tak při inhalaci. Je to koncentrát **ředitelný vodou**, což redukuje provozní náklady. Protože neobsahuje žádné silikony, nevytváří žádné odpuzující oblasti na svařovaném kovu, které by mohly vadit při následném lakování. SCOR lze použít jak na svařovacím drátu, tak na svařovaných površích a v obou případech má **vynikající anti-adhezní účinek**. Je to ideální produkt pro průmysl zpracování kovů se sériovou výrobou na výrobních linkách, protože silně zkracuje čas nezbytný pro odbroušení odšťrků z opracovaných povrchů. SCOR je bez zápachu a **nezvyšuje produkci svařovacích kouřů**. Jeho použití je velmi jednoduché. Při použití SCORu lze odšťrky odstranit jednoduše otřením hadříkem. Je velmi **ekonomický**: 1 litr čistého produktu pokryje stejnou plochu jako čtyři až pět aerosolových sprejů s obsahem 400 ml.

## JAK

SCOR je v kapalně formě a může být tedy aplikován velmi jednoduše s použitím rozmanitých metod. Je však preferováno nastříkání, aby byl produkt nanesen rovnoměrně na povrch kovu pro vytvoření filmu s tloušťkou zajišťující požadovanou funkci a přitom aby nedocházelo ke zbytečnému přebytku produktu, což by zejména na aluminium mohlo vyvolat tvorbu bublin ve svaru. SCOR lze aplikovat na svařovací drát ponořením nebo nástřikem. Ve všech případech by ředění nemělo překročit 50% . Uživatelé však zjistili, že je vysoce účinný i při naředění vodou na 28 - 30%.

## KDE

Svářecí tyče/dráty ve svařovacích strojích  
Svařované kusy při využití svářecích strojů s drátem.



Pro usnadnění práce a manipulace nabízíme pro 25kg kanystry dávkovací výpustný ventil RUBINETTO (viz. obr.)

## BALENÍ

### Kód výrobku

781.005  
781.025  
781.210

### Dodávaná množství

kanystr 5 kg  
Soudek 25kg  
Sud 210 kg

### Balení

Karton 2 kusy  
1 soudek  
1 sud